



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OBF; OOF

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 7

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 7

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 0,057

Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 10

Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 32

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm] 25

Διαστάσεις ράβδου [mm] 10 x 32 x 25

Συνολικό μήκος [mm] 2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 15

Διάταξη ινών

Υλικό ίνας PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας PE

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις εμβέλεια περ. 5 χιλ από άνοιγμα (με πλευρική ανίχνευση CD και μέγιστο πλεόνασμα απολαβής)

E20782



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ