



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20495

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm] 40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm] 1000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 20

Υλικό ίνας Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας Μέταλλο/σιλικόνη

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ