


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-50-V-V-R5



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF; ODF; OMF

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

150

ODF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

1

OMF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

175

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-58...315

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

126

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

900

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

19

Διάταξη ινών



**Φωτοκυτόταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-50-V-V-R5

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
	ροδέλες ασφαλείας: 2
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ