



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

**Εύρος μέτρησης**

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF

**OBF**

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

110

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-58...315

**Μηχανικά δεδομένα**

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

8

Συνολικό μήκος

[mm]

900

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

19

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

**Παρατηρήσεις**

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ