


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-E3



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF; OOF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

200

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

46

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

25

Συνολικό μήκος

[mm]

600



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-E3

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PVC
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		E20105
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ