


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-M6



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες; Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

330

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

200

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

48,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-M6

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης	M6
Συνολικό μήκος [mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	20; (για σταθερή εγκατάσταση)
Διάταξη ινών	
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ