


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-E3



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

360

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

12,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

3

Συνολικό μήκος

[mm]

26

Διάταξη ινών



E20078



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-E3

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Ορείχαλκος
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ