


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-V-E1/0,1m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

100

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

10

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογές: PPE

E20089



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-V-E1/0,1m

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ