


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

8

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

8

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

800

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογές: PPE

E20096



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ