


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-E3/2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20350

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

32

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

32

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

25

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

E20144



Φωτοκυτότταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-E3/2M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE	
Υλικό ίνας	Γυαλί	
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο	
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	