


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20054

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

32

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

32

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

E20145



Φωτοκυτότταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/2M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE	
Υλικό ίνας	Γυαλί	
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο	
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	