


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-E2,5/2m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20359

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

96

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

96

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

2,5

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-00-P-A-E2,5/2m

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	10
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PVC
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ