

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

**Εύρος μέτρησης**

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

100

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

**Μηχανικά δεδομένα**

Βάρος

[g]

88,4

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30; (για σταθερή εγκατάσταση)

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

# E20163



## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-30-A-A-R3

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Υλικό κεφαλής ίνας      | Αλουμίνιο |
| Υλικό περιβλήματος ίνας | Αλουμίνιο |
| <b>Παρελκόμενα</b>      |           |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα   | E20103    |
| <b>Παρατηρήσεις</b>     |           |
| Τμχ συσκευασίας         | 1 τμχ     |