


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20053

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

8

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

8

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

600

**Φωτοκυτότταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-00-P-V-E1

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	10
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE	
Υλικό ίνας	Γυαλί	
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)	
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	