

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-V-E1/0,2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

8

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

8

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

5

Συνολικό μήκος

[mm]

200; (-5 mm)

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: ABS

E20184



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-V-E1/0,2M

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ