


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-E3/0,15m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

3

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

150

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: ABS

E20185



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-A-A-E3/0,15m

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ