


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-A-A-M4/1M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

74

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

15

Συνολικό μήκος

[mm]

1000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20; (για σταθερή εγκατάσταση)

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-00-A-A-M4/1M

Διάταξη ινών	●
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: ABS
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M4
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ