


Κωδικός υπό κατάργηση

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησηςΕμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF; OOF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

OOF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

200

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

20,7

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες; Άμεσης προσαρμογής

Συνολικό μήκος

[mm]

26

Διάταξη ινών



Υλικό ίνας

Γυαλί

E20215



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M6

Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας
	οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
	Ραβδωτό παξιμάδι: 1 x M11
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ