


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-M4/0,3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20059

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

15

Συνολικό μήκος

[mm]

300

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-00-P-A-M4/0,3M

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	10
Διάταξη ινών		●
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PVC
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ