

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-R8/5m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]

28

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm]

5000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

Αλουμίνιο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ