



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-V-M6/0,3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20489

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησηςΕμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

20

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6

Συνολικό μήκος

[mm]

300

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Ακρυλικό

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

Μέταλλο/σιλικόνη

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ