


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-R3



- 1 Παξιμάδι ασφάλισης
2 OKF με σύστημα οπτικών ινών

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OKF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

25

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

14

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία; Άμεσης προσαρμογής

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

3

Συνολικό μήκος

[mm]

24

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Παξιμάδι ασφάλισης: πλαστικό

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ