


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-E6/1M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20272

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

40

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...290

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

6

Συνολικό μήκος

[mm]

1000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

E20271



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-E6/1M

Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ