
E20272

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-E6/3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OIF
OIF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	27
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...290
Μηχανικά δεδομένα		
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	6
Συνολικό μήκος	[mm]	3000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	30
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PA
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		Αλουμίνιο

E20272

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-E6/3M

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης:, E10221
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ