


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-M4/2,5M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

85

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

85

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

15

Συνολικό μήκος

[mm]

2500

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

10

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογές: PPE

E20284



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-M4/2,5M

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ