



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20062

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm] 600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 10

Υλικό κατασκευής Προσαρμογέας: PPE

Υλικό ίνας Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας PVC

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ