




Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1/0,25M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή	
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εύρος μέτρησης	
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών	OKF; OUF
OKF	
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	50
OUF	
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	50
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Μηχανικά δεδομένα	
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης	ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	1
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	5
Συνολικό μήκος [mm]	250
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	10
Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE

E20300



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-V-E1/0,25M

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ