


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-P-A-M8/3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20313

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

45

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M8

Συνολικό μήκος

[mm]

3000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

E20312



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-P-A-M8/3M

Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ