


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

26

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

6

Συνολικό μήκος

[mm]

3000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PVC

E20317



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-P-A-E6/3M

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ