

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-P-A-R6/4m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OIF

OIF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]

20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm]

4000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]

30

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PA

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

Αλουμίνιο

Υλικό περιβλήματος ίνας

PVC

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ