


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-M6/2,5M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

28

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

28

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

25

Συνολικό μήκος

[mm]

2500

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PPE

E20350



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-M6/2,5M

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ