


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-P-A-R4/1,5M



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OKF; OUF

OKF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

36

OUF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

36

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

68,5

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

1500

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Διάταξη ινών



**Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα**

FT-00-P-A-R4/1,5M

Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	E20103
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ