


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-18-P-A-M6

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OGF

OGF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

15

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

50,2

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

35

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Διάταξη ινών





Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-18-P-A-M6

Υλικό κατασκευής	Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M6, Ανοξείδωτος χάλυβας οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 2
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ