


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OGF

OGF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

80

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

63,4

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

4

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

10

Συνολικό μήκος

[mm]

600

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Διάταξη ινών



Υλικό κατασκευής

Προσαρμογέας: PPE

E20388



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-18-P-A-R4

Υλικό ίνας	Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PVC
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	E20103
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ