


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-M-V-M6/1,2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E21038

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB5030

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

35

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Συνολικό μήκος

[mm]

1200

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

Μέταλλο/σιλικόνη

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ