


## Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-M-V-M6/2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

## Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB5030

## OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

32

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

## Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης

M6

Συνολικό μήκος

[mm]

2000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

Μέταλλο/σιλικόνη

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ