


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-M-V-M6/3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

OB5030

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

26

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

M6

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης

[mm]

45

Συνολικό μήκος

[mm]

3000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξεϊδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

Μέταλλο/σιλικόνη

E21039



Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-11-M-V-M6/3M

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ