


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-M-V-R3/1,2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OBF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 108

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm] 1200

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 20

Υλικό ίνας Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας Μέταλλο/σιλικόνη

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα E20103

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ