



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OBF

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας

[mm]

26

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...150

Μηχανικά δεδομένα

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

Υπό γωνία

Συνολικό μήκος

[mm]

3000

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

[mm]

20

Υλικό ίνας

Γυαλί

Υλικό κεφαλής ίνας

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας

Μέταλλο/σιλικόνη

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

E20103

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ