
E21069

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-00-M-W-M6/3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OKF; OUF
OKF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	26
OUF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	26
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...150
Μηχανικά δεδομένα		
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		ίσιες
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης		M6
Συνολικό μήκος	[mm]	3000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	20
Διάταξη ινών		◐
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Υλικό περιβλήματος ίνας		Μέταλλο/σιλικόνη
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ