




Εφαρμογή

Σχεδίαση

Για τύπο O4

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

212,5

Διαστάσεις

[mm]

121 x 30 x 70

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

βίδες κυλίνδρου: 2 x M5 x 35

Παξιμάδια: 2

Ροδέλες: 2

βίδες κυλίνδρου: 2 x M4 x 45

Παξιμάδια: 2

Ροδέλες: 2

E21120



Γωνία στερέωσης

O4 STANDARD BRACKET

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ