




Γωνία στερέωσης με κολάρο στερέωσης

MOUNTING BRACKET+CLAMP M12



Εφαρμογή

Σχεδίαση Σφιγκτήρας στερέωσης, Με σταθερό τερματισμό

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	59
Διαστάσεις	[mm]	Ø 12
Εσωτερική διάμετρος	[mm]	18
Υλικό κατασκευής	εξάρτημα στήριξης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PC μαύρο	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ