


E2M203



Καλώδιο προσαρμογέα για κάμερες με έξοδο βίντεο

CONNECTION CABLE M16 5M



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Σχεδίαση	κάμερα με έξοδο βίντεο O2M20x
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 DC
Βαθμός προστασίας	II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-45...85
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	307,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PVC; Τσιμούχα: EPDM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	PVC

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: PVC; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm




Καλώδιο προσαρμογέα για κάμερες με έξοδο βίντεο

CONNECTION CABLE M16 5M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, μαύρο, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: PVC; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

