


E2M205



Καλώδιο προσαρμογέα για κάμερες με έξοδο βίντεο

CONNECTION CABLE M16 16M



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Σχεδίαση

κάμερα με έξοδο βίντεο O2M20x

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 60 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-45...85

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

858,5

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: PVC; Τσιμούχα: EPDM

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

PVC

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: PVC; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm




Καλώδιο προσαρμογέα για κάμερες με έξοδο βίντεο

CONNECTION CABLE M16 16M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 16 m, PVC, μαύρο, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: PVC; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

