


E2M232



Μόνιτορ με δύο αναλογικές εισόδους βίντεο

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Εφαρμογή

Εφαρμογή Απεικόνιση έως και 2 κάμερες O2M2xx / O3M2xx

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC; ($\pm 10\%$)

Προστασία υπέρτασης Ναι

Τροφοδοσία κάμερας [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Είσοδοι

Είσοδος βίντεο 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Έξοδοι

Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] ...2000; ($\pm 10\%$)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...125

Υγρασία αποθήκευσης [%] < 75; (σχετική υγρασία)

Διάρκεια ζωής [MON] 24

Βαθμός προστασίας IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις 15,3 G(rms) Περιοχή συχνοτήτων 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz

**Μόνιτορ με δύο αναλογικές εισόδους βίντεο**


MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	1342,1
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS μαύρο; εξάρτημα στήριξης: Αλουμίνιο μαύρο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού	
Τύπος ένδειξης	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων
Μέγεθος οθόνης	7"
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας	
Καλώδιο: 2 m	
Κονέκτορας: 2 x M16; κωδικοποίηση: A	
	

Μόνιτορ με δύο αναλογικές εισόδους βίντεο

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Σύνδεση



RD:	L+
WH:	L-
BU:	ενεργοποίησε κάμερα 1
BN:	ενεργοποίησε κάμερα 2
WH/YE:	ενεργοποίησε κάμερα 3
GY:	ενεργοποίησε κάμερα 4 ταχύμετρο
YE:	χειρόφρενο

1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V