


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	12 DC; (±1,5V)
Προστασία υπέρτασης		Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...125
Υγρασία αποθήκευσης	[%]	< 75; (σχετική υγρασία)
Διάρκεια ζωής	[MON]	24
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	149
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS μαύρο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα		Προστατευτικά πώματα
-----------------------	--	----------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M16; κωδικοποίηση: A



MON

1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	Ελεύθερο
4	Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: M16; κωδικοποίηση: A



C1...3

1	πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου σήμα βίντεο
2	μπλεντάζ ομοαξονικού Βίντεο GND
3	U+
4	0 V