


E2M251



Καλώδιο σύνδεσης για E2M250 multi-view box

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Σχεδίαση	Για σύνδεση του MultiViewBox E2M250

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 DC
----------------------	---------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-45...85
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	322,8
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Τσιμούχα: PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση ≥ 100 mm

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 3,85 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, $\varnothing$ 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



1	12 / 24 V DC Κόκκινο
2	GND Λευκό
3	IN 1 Μπλε
4	IN 2 Καφέ
5	IN 3 λευκό/κίτρινο
6	IN 4 Γκρι
7	Ελεύθερο
8	Ελεύθερο