
E2M252

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

WIRABLE SOCKET M16 8P



Εφαρμογή		
Σχεδίαση		Για σύνδεση του MultiViewBox E2M250
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-45...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	36,9
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Τσιμούχα: PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες:		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου		