
E2D100

USB καλώδιο σύνδεσης

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς αλογόνο
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Βαθμός προστασίας		III
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 54
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ		EN 61000-6-1
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; 4 x 0,25 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Stecker




E2D100

USB καλώδιο σύνδεσης

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x USB, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

