


E30406



Μετατροπέας τάσης

VOLTAGE CONVERTER



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC	[V]	9...27
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
---------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 40

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Σφικτήρας σύζευξης
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V (0,15...80 MHz)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	151
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20
Υλικό στεγάνωσης		FKM

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Καλώδιο: 1 m, PUR


Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM

Μετατροπέας τάσης

VOLTAGE CONVERTER

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Καλώδιο: 1 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM